

BINGM AM-600

REFRACTÓMETRO DIGITAL PARA CERVEZA – MALTA ALTA PRECISIÓN 1.000 – 1.130 SG



ESPECIFICACIONES

BingM AM-600 mide el contenido de alcohol de la cerveza utilizando el principio de refractometría. Cuando la luz pasa a través de un líquido, se dobla o refracta debido a la densidad variable del líquido. El grado de refracción está determinado por el índice de refracción del líquido, que es una medida de su densidad óptica.

La cerveza contiene varias sustancias que afectan su índice de refracción, incluyendo agua, alcohol, azúcares de malta y otros compuestos. Al hacer brillar un haz de luz a través de una pequeña gota de cerveza, el refractómetro puede medir el grado de refracción y calcular el índice de refracción de la cerveza.

A partir de esta medición, el contenido de alcohol de la cerveza se puede estimar utilizando una fórmula de conversión que tiene en cuenta la gravedad específica de la cerveza antes y después de la fermentación. A medida que la fermentación de la cerveza aumenta el contenido de alcohol al tiempo que disminuye la gravedad específica, el refractómetro proporciona una manera

conveniente y precisa de medir el contenido de alcohol de la cerveza en tiempo real, ayudando a los cerveceros a garantizar la consistencia y la calidad de sus productos.

ESPECIFICACIÓN	BINGM AM-600
Rango de medición	AM-600 (0-95%)
Precisión	±0.2%
Resolución	0.1%
Temperatura	0-40°C
Tiempo en espera	60 s
Tiempo de prueba	3 s
Cantidad de muestra	0.2-0.3 mL
Fuente de alimentación	2 baterías AAA
Dimensiones	115 * 60 * 34 mm
Peso	110 g (sin incluir batería)

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

Pantalla de funciones



Tanque de muestra fácil de limpiar



Pantalla digital LCD color



Luce igual de brillante
sin importar si es de día o de noche

Compensación de temperatura por infrarrojo



Consejos: Cierre la tapa antes de cada prueba
para obtener resultados más precisos

*Nos reservamos el derecho a modificaciones